



JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll, Schlüsselweite: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	614890 3/8
GTIN	4013288167361
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.

Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 159 mm

Maulbreite b: 22 mm

Maulhöhe h_1 : 5,5 mm

Ringhöhe h_2 : 7,2 mm

Ring-Ø D: 21 mm

Technische Beschreibung

Ringhöhe h_2	7,2 mm
Ring-Ø D	21 mm
Schlüsselweite	3/8 Zoll
Maulbreite b	22 mm
Schlüssellänge L	159 mm
Maulhöhe h_1	5,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig

Herstellerbezeichnung	6000 Joker Imperial
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	80
Nachfasswinkel	4,5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel