



## JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll, Schlüsselweite: 11/16Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.

Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 235 mm

Maulbreite b: 39 mm

Maulhöhe  $h_1$ : 9 mm

Ringhöhe  $h_2$ : 11 mm

Ring-Ø D: 33,8 mm

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	235 mm
Ringhöhe $h_2$	11 mm
Ring-Ø D	33,8 mm
Maulbreite b	39 mm
Schlüsselweite	11/16 Zoll
Maulhöhe $h_1$	9 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig

Herstellerbezeichnung	6000 Joker Imperial
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	80
Nachfasswinkel	4,5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel