

SONO+SWISS®

Ultraschall-Kraftreiniger, Typ: AK**Bestelldaten**

Bestellnummer	082930 AK
GTIN	2050002003552
Artikelklasse	04E

Beschreibung**Ausführung:**

Hochoberflächiges Reinigungskonzentrat auf wässriger Basis (Ausnahme: T3 pulverförmig); speziell entwickelt zur Verwendung in Ultraschallreinigungsbädern; biologisch abbaubar. Flüssiges mild-alkalisches Korrosionsschutzmittel. Eigent sich für korrosionsempfindliche metallische Werkstoffe wie z.B. Stahl, Grauguß und Hartmetalle. Diese Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutz überzogen, der temporär vor Korrosion schützt.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte (z. B. Nr. 082922 / 082923 / 082924 / 082925). Korrosionsschutz kann auch zusätzlich zum Reinigungsbad dosiert werden.

Hinweis:

Weitere Spezialreiniger und andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar.

Nicht in allen Länder lieferbar.

Eine Verwendungstabelle finden sie auf der nächsten Katalogseite. Das Reinigungs- bzw. Spülbad kann unter Beachtung der behördlichen Vorschriften dem Abwasser zugegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung und der verwendete Reiniger dies zulassen.

Lagerung nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen -5 °C und 30 °C.

Vor **Hitze und direkter Sonneneinstrahlung** schützen.

Keine Zusammenlagerung mit Oxidationsmitteln und Säuren.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend

Füllmenge Flüssigkeit: 1 l

Technische Beschreibung

Reinigungsmittel-Art	Korrosionsschutz
Typ	AK
Füllmenge Flüssigkeit	1 l
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05 ätzend
Mischungsverhältnis	0,05 - 0,5 %
Einwirkzeit	1 - 5 min
Lagertemperatur	-5 - 30 °C