



## JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll, Schlüsselweite: 5/16Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	614890 5/16
GTIN	4013288167354
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.

Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 144 mm

Maulbreite b: 20 mm

Maulhöhe  $h_1$ : 5,5 mm

Ringhöhe  $h_2$ : 7 mm

Ring-Ø D: 18 mm

### Technische Beschreibung

Maulbreite b	20 mm
Ring-Ø D	18 mm
Ringhöhe $h_2$	7 mm
Maulhöhe $h_1$	5,5 mm
Schlüssellänge L	144 mm
Schlüsselweite	5/16 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	zöllig

Herstellerbezeichnung	6000 Joker Imperial
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	80
Nachfasswinkel	4,5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel