

Garant**Bohrstange HM elliptisch, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 16/75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273969 16/75
GTIN	4062406128067
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

Elliptische Form für höchste Biegefestigkeit.

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 1
Gesamtlänge L	145 mm
Auskraglänge L ₁ zurückgesetzte Halter	75 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Anwendungsbereich	Axiales Außen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

