

Garant**Bohrstange HM elliptisch, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 12/64mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

Elliptische Form für höchste Biegefestigkeit.

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	130 mm
Wendeplattenschraube	279810 1
Auskraglänge L ₁ zurückgesetzte Halter	64 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Anwendungsbereich	Axiales Außen-Einstechen
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

