

**Garant****Bohrstange HM elliptisch, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 12/34mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273969 12/34
GTIN	4062406128005
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

Elliptische Form für höchste Biegefestigkeit.

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschraube	279810 1
Gesamtlänge L	100 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> zurückgesetzte Halter	34 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Anwendungsbereich	Axiales Außen-Einstechen
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

