

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 12/20mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273963 12/20
GTIN	4062406128128
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	78 mm
Wendeplattenschraube	279810 1
Auskraglänge L ₁ zurückgesetzte Halter	20 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange