

Garant**Bohrstange HM rund, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 12/34mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Wendeplattenschraube	279810 1
Auskraglänge L ₁ zurückgesetzte Halter	34 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange