

Bohrstange HM rund, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 16/34mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

- · Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
- · Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Wendeplattenschraube	279810 1
Auskraglänge L₁ zurückgesetzte Halter	34 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Anwendungsbereich	Axiales Außen-Einstechen
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange