

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 12/12mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 1
Gesamtlänge L	70 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> zurückgesetzte Halter	12 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange