

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273963 16/12
GTIN	4062406128135
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschraube	279810 1
Gesamtlänge L	92 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> zurückgesetzte Halter	12 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange