

Garant**Bohrstange HM rund, rechts, Schaft-Ø DS / Auskraglänge L1: 12/45mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273966 12/45
GTIN	4062406128081
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.**

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 1
Gesamtlänge L	110 mm
Auskraglänge L ₁ zurückgesetzte Halter	45 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Anwendungsbereich	Axiales Außen-Einstechen
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange