



Laser Distanzmessgerät, Typ: GLM120C



Bestelldaten

Bestellnummer	465560 GLM120C
GTIN	3165140862561
Artikelklasse	46T

Beschreibung

Ausführung:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt (IP 54). Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1. Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und Arbeitsergebnis exportieren sowie einfache Baustellenbemaßung. Schnelle und effiziente Datenübertragung und Dokumentation dank Bluetooth-Konnektivität und Bosch Measuring Master App.

Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem Display. Absteckfunktion. Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Integrierte 5 Megapixel Kamera mit Zoom-Funktion für optimale Anpeilung des Zielpunktes.

Norm:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt (IP 54). Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1. Stativgewinde 1/4 Zoll. Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und Arbeitsergebnisse exportieren sowie einfache Baustellenbemaßung. Datentransfer via Bluetooth®.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche und Trageschlaufe. Inkl. Li-Ion-Akku, Ladegerät + Micro-USB-Kabel.

Sonderzubehör:

Messstativ Nr. 468558

Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

IP-Schutzart: IP 54

Messgenauigkeit: $\pm 1,5$ mm

Stativgewinde: 1/4 Zoll

Reichweite: 120 m

Addition/Subtraktion: ja

Minimal-/Maximalmessung: ja

Flächen- und Volumenberechnung: ja

Technische Beschreibung

Aufruf letzter Messungen	ja
Neigungssensor	360 Grad
Herstellerbezeichnung	GLM120C
Reichweite	120 m
IP-Schutzart	IP 54
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Länge	142 mm
Stromversorgung	Li-Ion Akku
Höhe	28 mm
indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Messgenauigkeit	$\pm 1,5$ mm
Minimal-/Maximalmessung	ja
Digitaler Zielsucher	ja
Addition/Subtraktion	ja
Breite	76 mm
Gewicht	210 g
Stativgewinde	1/4 Zoll
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle

Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Laserklasse nach IEC 825-1	2
Produktart	Distanzmessgerät

Zubehör

Foto-Stativ	468558
-------------	--------