

Mitutoyo**Digitales Höhenmessgerät QM-Height, Typ: 350****Bestelldaten**

Bestellnummer	445233 350
GTIN	4946368760568
Artikelklasse	44B

Beschreibung**Ausführung:**

Hochgenaues, kompaktes, manuell verstellbares Höhenmessgerät mit leicht ablesbarer, monochromer LCD Anzeige. Zahlreiche Mess- und Analysefunktionen für die Datenverarbeitung. Schnelle, einfache Auswahl der Funktionen und aller wichtigen Berechnungen von Innen-, Außendurchmesser und Abständen. Unbegrenzte Verfahrensgeschwindigkeit. Verbesserte Batterielebensdauer.

Verwendung:

Ideal für Werkstatt und Messraum.

Lieferumfang:

Inklusive Kugeltaster \varnothing 5 mm, Kalibrierblock, 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Taster, Anreißnadel, Datenkabel und Netzadapter.

Technische Beschreibung

Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 / 0,0005 mm
Verfahrensmethode des Messschlitten	manuell
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m

Messkraft	1,5 ±0,5 N
Anzahl enthaltener Batterien	4
Kalibrierung	E2
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal)	7 µm
Wiederholpräzision Ebene	1,8 µm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 LR6
maximaler Anwendungsbereich	0 - 465 mm
Messbereich	0 - 350 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Höhenmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Digitales Höhenmessgerät maximaler Messbereich 400 mm	024000 400
DAkS-Kalibrierung Digitales Höhenmessgerät maximaler Messbereich 400 mm	024010 400

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------