

**Mitutoyo****Digitales Höhenmessgerät QM-Height, Typ: 600****Bestelldaten**

Bestellnummer	445233 600
GTIN	4946368760582
Artikelklasse	44B

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochgenaues, kompaktes, manuell verstellbares Höhenmessgerät mit leicht ablesbarer, monochromer LCD Anzeige. Zahlreiche Mess- und Analysefunktionen für die Datenverarbeitung. Schnelle, einfache Auswahl der Funktionen und aller wichtigen Berechnungen von Innen-, Außendurchmesser und Abständen. Unbegrenzte Verfahrensgeschwindigkeit. Verbesserte Batterielebensdauer.

**Verwendung:**

Ideal für Werkstatt und Messraum.

**Lieferumfang:**

Inklusive Kugeltaster  $\varnothing$  5 mm, Kalibrierblock, 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

**Sonderzubehör:**

Taster, Anreißnadel, Datenkabel und Netzadapter.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	E2
Anzahl enthaltener Batterien	4
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal)	12 $\mu$ m

Messbereich	0 - 600 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 LR6
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 / 0,0005 mm
Wiederholpräzision Ebene	1,8 µm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Verfahrenmethode des Messschlittens	manuell
maximaler Anwendungsbereich	0 - 715 mm
Messkraft	1,5 ±0,5 N
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Höhenmessgerät

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Digitales Höhenmessgerät maximaler Messbereich 800 mm	024010 800
Kalibrierung Digitales Höhenmessgerät maximaler Messbereich 800 mm	024000 800

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------