

Mitutoyo**Digitales Höhenmessgerät QM-Height mit Luftpolster, Typ: 600****Bestelldaten**

Bestellnummer	445234 600
GTIN	4946368760629
Artikelklasse	44B

Beschreibung**Ausführung:**

Hochgenaues, kompaktes, manuell verstellbares Höhenmessgerät mit leicht ablesbarer, monochromer LCD Anzeige. Zahlreiche Mess- und Analysefunktionen für die Datenverarbeitung. Schnelle, einfache Auswahl der Funktionen und aller wichtigen Berechnungen von Innen-, Außendurchmesser und Abständen. Unbegrenzte Verfahrensgeschwindigkeit. Verbesserte Batterielebensdauer.

Luftpolster für leichtes, ruckfreies Verschieben.**Verwendung:**

Ideal für Werkstatt und Messraum.

Lieferumfang:

Inklusive Kugeltaster Ø 5 mm, Kalibrierblock, 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Taster, Anreißnadel, Datenkabel und Netzadapter.

Technische Beschreibung

Zifferschrittwert umschaltbar	0,001 / 0,0005 mm
Anzahl enthaltener Batterien	4

Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal)	12 µm
Messbereich	0 - 600 mm
Wiederholpräzision Ebene	1,8 µm
Kalibrierung	E2
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Messkraft	1,5 ±0,5 N
Verfahrenmethode des Messschlitten	manuell
maximaler Anwendungsbereich	0 - 715 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Höhenmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Digitales Höhenmessgerät maximaler Messbereich 800 mm	024000 800
DAkKS-Kalibrierung Digitales Höhenmessgerät maximaler Messbereich 800 mm	024010 800