



LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: MAG



Bestelldaten

Bestellnummer	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	300 - 500 lm
Akkuspannung	3,7 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Leuchtmittel	LED-Modul

Akkukapazität	2,2 Ah
Lichtstrom Stufe 2	150 lm
Leuchtdauer	2,5 h
Gesamtlänge	260 mm
Leuchtdauer Stufe 2	5 h
IP-Schutzart	IP 20
Gesamtbreite	61 mm
Gewicht	273 g
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	MAG
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

USB Ladegerät Typ CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------