

## HEDI

### Kabelaufroller, Typ: 15N2



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.

Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **150° Schwenkbereich**.

##### Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

##### Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

##### Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

#### Technische Beschreibung

Typ	15N2
Länge	361 mm
Höhe	450 mm
Kabellänge	15 m

Kabelaufbau	5G2,5
Nennleistung abgerollt	5000 (16 A) W
Material Kabel	Neopren-Gummi
Breite	208 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Nennspannung	400 V
IP-Schutzart	IP 24
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabelaufroller