

Garant**Hochleistungsfeile hartchrombeschichtet Hieb 2, Typ: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	519100 4
GTIN	4062406128609
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Hartchrombeschichtete Hochleistungsfeilen mit einer Härte von **HRC 67**, decken einen breiten Einsatzbereich von weichen Materialien wie **Aluminium** bis hin zu sehr harten Materialien wie **hochlegierten Stählen, INOX und Keramik** ab. Länge ohne Angel 100 mm.

Vorteil:

- **Hohe Korrosionsbeständigkeit**
- **3-6 Mal höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Feilen.**
- **Kein Zusetzen bei der Bearbeitung von sehr weichen Werkstoffen.**

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	100 mm
Querschnitt	6,2 mm
Formbeschreibung	rund
Hiebart	Hieb 2
Produktart	Mehrzweckfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		

Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	geeignet
trocken	geeignet