

**Diamant-Blech, Körnung: D126µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	529112 D126
GTIN	4007220806388
Artikelklasse	53B

Beschreibung**Ausführung:**

Flexibles Diamantblech, **beidseitig** mit Diamantschleifkorn belegt. Höhe mit Belegung 0,7 mm.

Verwendung:

Ideal für Schleifarbeiten an konkaven und konvexen Oberflächen.

Hinweis:

Diamantfeilen können in Petroleum mit einer Metallbürste (z.B. 576000) gereinigt werden.

Technische Beschreibung

Körnung	D126
Feinheitsgrad	mittel
Abmessung	35×350 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Breite	35 mm
Höhe	0,7 mm
Länge	350 mm
Produktart	Diamantfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
Hartmetall (HM)	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Stein	bedingt geeignet