

**Diamant-Blech, Körnung: D64µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	529112 D64
GTIN	4007220955918
Artikelklasse	53B

**Beschreibung****Ausführung:**

Flexibles Diamantblech, **beidseitig** mit Diamantschleifkorn belegt. Höhe mit Belegung 0,7 mm.

**Verwendung:**

Ideal für Schleifarbeiten an konkaven und konvexen Oberflächen.

**Hinweis:**

Diamantfeilen können in Petroleum mit einer Metallbürste (z.B. 576000) gereinigt werden.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	fein
Körnung	D64
Abmessung	35×350 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Breite	35 mm
Höhe	0,7 mm
Länge	350 mm
Produktart	Diamantfeile

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
Hartmetall (HM)	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Stein	bedingt geeignet