



Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: SLOW



Bestelldaten

Bestellnummer	083361 SLOW
GTIN	4062406127886
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Langsam aushärtend, hohe Festigkeit und Spaltfüllvermögen, geeignet für **Metall und Hartkunststoff** und **alle saugfähigen Oberflächen/Materialien** wie z.B. **Leder, Holz, Kork**.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Handfestigkeit nach	20 - 50 s
Zugscherfestigkeit	10 - 22 N/mm ²
Dynamische Viskosität	600 - 1500 mPas
Lagertemperatur	20 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	9 Monat

Eigenschaft	zieht nicht ein
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 95 °C
Zugfestigkeit	10 - 20 N/mm ²
Dichte	1,06 g/cm ³
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Farbe	transparent
Form	flüssig
geeignet für Material	Leder
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kork
geeignet für Material	poröse Materialien
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Gummi
Füllmenge	20 ml
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber