

Garant**Profilräumhalter Zoll $\varnothing d = 5$ mm, Schaft- \varnothing DS: 5/8Zoll**

Bestelldaten

Bestellnummer	293079 5/8
GTIN	4062406128951
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Ausführung:

Geeignet für Langdrehautomaten.

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

- **Achtung: Immer passenden Stößel- \varnothing verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

L	34 mm
Schaftlänge L _s	35 mm
Schaftart	Zylinderschaft

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Schaftgröße	5/8 Zoll
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16