

**Garant****Profilräumhalter Zoll  $\varnothing d = 5$  mm, Schaft- $\varnothing$  DS: 3/4Zoll**

## Bestelldaten

Bestellnummer	293079 3/4
GTIN	4062406128968
Artikelklasse	29K

## Beschreibung

**Ausführung:**

Geeignet für Langdrehautomaten.

**Passend für:**

CNC- und konventionelle Maschinen.

**Sonderzubehör:**

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

**Hinweis:**

- **Achtung: Immer passenden Stößel- $\varnothing$  verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

## Technische Beschreibung

Schaftlänge $L_s$	46 mm
L	34 mm
Schaftart	Zylinderschaft

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Schaftgröße	3/4 Zoll
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

## Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5