

**Garant****Profilräumhalter Zoll  $\varnothing d = 16$  mm, Schaft- $\varnothing$  DS: 1.1/4Zoll**

## Bestelldaten

Bestellnummer	293076 1.1/4
GTIN	4062406129057
Artikelklasse	29K

## Beschreibung

**Passend für:**

CNC- und konventionelle Maschinen.

**Sonderzubehör:**

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreibblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

**Hinweis:**

- **Achtung: Immer passenden Stößel- $\varnothing$  verwenden.**
- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.**

## Technische Beschreibung

L	76 mm
Schaftlänge $L_s$	50 mm
Schaftart	Zylinderschaft
$\varnothing D$	58 mm

Ø d	16 mm
Schaftgröße	1.1/4 Zoll
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug