

Profilräumhalter Zoll Ø d = 12 mm, Schaft-Ø DS: 3/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	293073 3/4
GTIN	4062406129002
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

- · Achtung: Immer passenden Stößel-Ø verwenden.
- · Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

L	46 mm
Schaftlänge L₅	50 mm
Schaftart	Zylinderschaft
Ød	12 mm

ØD	44 mm
Schaftgröße	3/4 Zoll
Innenkühlung	nein
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 8 mm	293006 8
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 5 mm	293006 5
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 16 mm	293006 16
Stirnlochschlüssel für Halter-Ø 12 mm	293006 12