

**Garant****Profilräumeinsatz Innensechskant Zoll  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Sechskant: 7/32Zoll****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 293083 7/32   |
| GTIN          | 4062406129323 |
| Artikelklasse | 29L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit TiN-Beschichtung.

**Verwendung:**

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

**Passend für:**

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293079.

**Hinweis:**

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

**Technische Beschreibung**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| L            | 9,5 mm               |
| Schneidstoff | HSS                  |
| Toleranz     | + 0,13 bis + 0,16 mm |
| Profil       | Sechskant            |

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| L <sub>1</sub> | 25 mm                         |
| Ø d            | 12 mm                         |
| Beschichtung   | TiN                           |
| Produktart     | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |