



## Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E, Messbereich: 400mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	417700 400
GTIN	2050001778031
Artikelklasse	46P

### Beschreibung

**Ausführung:**

Digitaler Universal-Messschieber für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen mit auswechselbaren Messeinsätzen.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Messschieber, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Auswechselbare Messeinsätze mit Kugel-Ø 3 mm und Klemmbuchse mit Innengewinde M 2,5.

**Sonderzubehör:**

Für Gr. 400 – 650 alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 – 4910 mit Gewinde M2,5 nutzbar, Datenkabel Nr. 498948.

**Hinweis:**

Weitere Messeinsätze auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich außen	0 - 320 mm
Schnabellänge	103 mm
Messbereich	0 - 400 mm
Kalibrierung	A1
IP-Schutzart	IP 67
Kugel-Ø Messeinsatz	3 mm

Messbereich innen	42 - 400 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500

## Zubehör

Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Zubehör für Messschieber Typ TAST	417701 TAST
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3

Zubehör für Messschieber Typ BUCHSE

417701 BUCHSE