



Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	417700 500
GTIN	2050001780072
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Universal-Messschieber für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen mit auswechselbaren Messeinsätzen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messschieber, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Auswechselbare Messeinsätze mit Kugel-Ø 3 mm und Klemmbuchse mit Innengewinde M 2,5.

Sonderzubehör:

Für Gr. 400 – 650 alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 – 4910 mit Gewinde M2,5 nutzbar, Datenkabel Nr. 498948.

Hinweis:

Weitere Messeinsätze auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	103 mm
IP-Schutzart	IP 67
Messbereich innen	42 - 500 mm
Messbereich außen	0 - 420 mm
Kugel-Ø Messeinsatz	3 mm
Kalibrierung	A1

Messbereich	0 - 500 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500

Zubehör

Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Zubehör für Messschieber Typ TAST	417701 TAST
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Zubehör für Messschieber Typ BUCHSE	417701 BUCHSE

Anschlusskabel Typ R2

498948 R2