

## ejendals

### Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 126A, Handschuhgröße: 10



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094123 10
GTIN	7340118312255
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**Tegera® 126A.** Ungefütterter Schweißerhandschuh mit **herausragendem Tastgefühl** (Fingerspitzengefühl 5 nach EN 420) und ausgezeichneter Passform. Verstärkter Zeigefinger und mit Kevlar®-Faden verstärkte Nähte für Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Beständig gegen 100 °C Kontakthitze.

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

#### Technische Beschreibung

Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Schweißerhandschuhe
Handschuhgröße	10
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe 4
Verwendung	mehrweg
Länge	310 mm

Trägermaterial	Vollnarben-Ziegenleder
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Inhalt	12
Material	Vollnarben-Ziegenleder
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Kontakthitze bis	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Schweißverfahren	WIG
Farbe	gelb / weiß
Norm	EN 407
Produktart	Schweißerhandschuhe