



LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH, Typ: PEN



Bestelldaten

Bestellnummer	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für **perfekte Farbwiedergabe** und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. **Glaslinse austauschbar** und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung. **MATCHPEN.** Kleine tragbare Stiftleuchte mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung zwischen 10° und 70°. Ideal zum Erkennen von Kratzern und Schleifspuren bei Qualitätskontrollen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 x AAA-Batterien.

Technische Beschreibung

Lichtfarbe	echtfarbe
Anzahl enthaltener Batterien	2
Lichtstrom	100 lm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Micro, AAA
Gesamtbreite	16 mm
Leuchtdauer	2 h
IP-Schutzart	IP 54

CRI Wert	95
Gesamtlänge	150 mm
Gewicht	60 g
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	MINI
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3