

 kurtz ersa

Lötstation, Herstellerbezeichnung: PICO



Bestelldaten

Bestellnummer	082301 PICO
GTIN	
Artikelklasse	04K

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturgeregelter Lötstationen mit keramischem PTC-Heizelement und innenbeheizten Ersadur-Dauerlötspitzen (exakte Temperaturfühlung). Einfaches Bedienkonzept bei i-CON PICO, für Einsteiger. Universeller Einsatz. Kleinste Stellfläche und smarte Funktionen, einstellbar über eine Micro-SD-Karte.

Verwendung:

Für alle Lötanforderungen in Elektronik und Elektrotechnik.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	PICO
Heizleistung	80 W
Aufheizzeit auf 280 °C	ca. 9 s
Aufheizleistung	230 W
Regelbereich Lötspitzentemperatur	150 - 450 °C
Gewicht LötKolben ohne Zuleitung	30 g
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Lötstation

Zubehör

Bleifreier Lötendraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötendraht-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF16	082401 CDLF16
Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355
Lötspitze Herstellerbezeichnung PDLF10	082401 PDLF10
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF12	082401 CDLF12
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF24	082401 CDLF24
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF32	082401 CDLF32
Lötspitze Herstellerbezeichnung PDLF07	082401 PDLF07
Bleifreier Lötendraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötendraht-Ø 1 mm	082365 1