

HEDI

Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 40B2



Bestelldaten

Bestellnummer	081125 40B2
GTIN	
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600). PU-Panzerkabel Plus.

Leitungsquerschnitt 2,5 mm. Am Kabel montierter **Personenschutz PRCD-S.**

Nennauslösestrom 30 mA, Auslösezeit ≤ 30 ms.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Typ	40B2
Kabellänge	40 m
Material Kabel	Panzerkabel

Netzspannung	250 V
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelaufbau	3G2,5
Kabelklasse	H07BQ-F
IP-Schutzart	IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Anzahl Steckdosen	3
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel