

HEDI

LED-Flächenleuchte mit Notlichtfunktion, 230 V, Leistungsaufnahme: 35 W



Bestelldaten

Bestellnummer	081269 35
GTIN	4003644000470
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung. **Staub- und spritzwassergeschützt IP54.**

Robuste Arbeitsleuchte mit gummierten Seitenteilen und fünf Neigungswinkeln je nach Positionierung (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrierter Tragegriff, Ein- /Ausshalter auf der Rückseite. Zugelassen für den ständigen Einsatz, sowie auf Bau- und Montagestellen gemäß BGI 608. Mit 3 m Anschlussleitung H07RN-F3G1,5.

Mit Notlichtfunktion – bei Stromausfall schaltet die Leuchte automatisch ein – 21,6V/0,8Ah Akku, Leuchtdauer bis zu 3 Stunden, intelligentes Lade-/Entladesystem.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

Lichtstrom: 3850 lm

Leuchtdauer: 3 h

Gesamtlänge: 273 mm

Gesamtbreite: 256 mm

Gesamthöhe: 163 mm

Anschlusskabel Länge: 3 m

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	35 W
Gewicht	2300 g
Lichtstrom	3850 lm

Energieversorgung	Netzbetrieben
Energieversorgung	Akkubetrieben
Abstrahlwinkel einstellbar	90 Grad
Abstrahlwinkel einstellbar	35 Grad
Abstrahlwinkel einstellbar	25 Grad
Abstrahlwinkel einstellbar	15 Grad
Abstrahlwinkel einstellbar	0 Grad
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtdauer	3 h
Nennspannung	230 V
Gesamtbreite	256 mm
Gesamtlänge	273 mm
Gesamthöhe	163 mm
Anschlusskabel Länge	3 m
ATEX-Zone	keine
Produktnamensattribut	230 V
Produktart	Flächenleuchte