

## HEDI

### Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte, Typ: 10LED



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081300 10LED
GTIN	4003644000456
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten zum Anschluss an 250 V/ 50 Hz mit Ein- / Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

**Robuster, langer, ummantelter Metallgelenkschlauch** für freie Beweglichkeit des Lampenkopfs bei hoher Positionsstabilität. Maschinenleuchte mit **LEDs** zur zielgerichteten Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Geringer Energieverbrauch, Vermeidung von Erwärmung und UV-Bestrahlung der beleuchteten Objekte.

Lampenkopf mit verbessertem Gelenk.

Homogene Lichtverteilung durch Milchglasabdeckung, Abstrahlwinkel 120°.

##### Norm:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten zum Anschluss an 250 V/ 50 Hz mit Ein- / Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

· **Robuster, langer, ummantelter Metallgelenkschlauch.**

##### Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

##### Lieferumfang:

Inklusive Leuchtmittel, mit **starkem Haftmagnet, Schraubzwinde 50 mm und Befestigungsschrauben** für Maschinen-, Tisch-, Wand- oder Deckenbefestigung.

IP-Schutzart: IP 64

Lichtleistung: 9,6 W  
Lichtstrom: 1100 lm  
Anzahl LEDs: 147  
Anschlusskabel Länge: 3 m

## Technische Beschreibung

Lichtstrom	1100 lm
Anzahl LEDs	147
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leuchtmittel	LED-Modul
Anschlusskabel Länge	3 m
Art der Befestigung	Magnetfuß
Beleuchtung dimmbar	nein
IP-Schutzart	IP 64
Leuchtmittel austauschbar	nein
Herstellerbezeichnung	10LED
Lichtleistung	9,6 W
Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	6452 K
Abstrahlwinkel	120 Grad
ATEX-Zone	keine
Produktart	Arbeitsplatzleuchte