

HEDI

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 25B2



Bestelldaten

Bestellnummer	081138 25B2
GTIN	
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit **Überhitzungsschutz**.

- **400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.**
- **400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel.**
- **Zwei 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.**
- **Leitungsquerschnitt 2,5 mm.**

Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Mit 250 V Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ. Leitungsquerschnitt 2,5 mm.**

PU-Panzerkabel Plus.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Typ	25B2
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A	1
Netzspannung	400 V
Kabellänge	25 m
Anzahl Steckdosen 230 V	2
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabelaufbau	5G2,5
Material Kabel	Panzerkabel
Nennleistung abgerollt	5500 (16 A) W
IP-Schutzart	IP 44
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel