



Werkbank mit 4 Schubladen und 2 Flügeltüren, Plattenlänge: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	929570 2000
GTIN	4062406130060
Artikelklasse	92W

Beschreibung

Ausführung:

- Arbeitsplatte 40 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex mit UV-Lack farblos lackiert.
- Unterbau - verschweißtes Stahlblech.
- Schubladen aus Stahlblech mit Leichtlauf-Rollen aus Delrin.
- Türen aus Stahlblech mit Kunststoffmulde, 180° Öffnungswinkel und Türschanier mit Selbsteinzug.
- Zentrales Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (mitte) mm: 180; 180; 180

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 180

Türhöhe (links) mm: 540

Türhöhe (rechts) mm: 360

Sonderzubehör:

Passender Fachboden siehe Nr. 929581.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet, Fachböden und Ablageböden verzinkt.**

Hinweis:

Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.

Technische Beschreibung

Höhe	850 mm
------	--------

Gewicht	122 kg
Reihenwerkbank	nein – zu großer Plattenüberstand
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	900 kg
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Türhöhe (rechts)	360 mm
Werkbank zentral verschließbar	ja
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Unterbau Breite	1775 mm
Schubladen Nutztiefe	520 mm
Türhöhe (links)	540 mm
Anzahl Schubladen	4
Unterbau Tiefe	630 mm
Schubladen Nutzbreite	490 mm
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Materialstärke	1,5 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	100 kg
Plattenstärke	40 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	90 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenausgleich	20 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schlosshülse 225-010-9 ohne Steckeinsatz

914202