

**Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenlänge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	929540 2000
GTIN	4062406130039
Artikelklasse	92W

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Arbeitsplatte 40 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex mit UV-Lack farblos lackiert.**
- **Unterbau - verschweißtes Stahlblech.**
- **Schubladen aus Stahlblech mit Leichtlauf-Rollen aus Delrin.**
- **Türen aus Stahlblech mit Kunststoffmulde, 180° Öffnungswinkel und Türschanier mit Selbsteinzug.**
- **Zentrales Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.**

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 180; 180; 180

Türhöhe (rechts) mm: 540

**Sonderzubehör:**

Passender Fachboden siehe Nr. 929581.

**Lackierung:**

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet, Fachböden und Ablageböden verzinkt.**

**Hinweis:**

Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.

**Technische Beschreibung**

Werkbank zentral verschließbar	ja
Gewicht	113 kg

Türhöhe (rechts)	540 mm
Höhe	850 mm
Reihenwerkbank	nein – zu großer Plattenüberstand
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Anzahl Schubladen	3
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	900 kg
Schubladen Nutzbreite	490 mm
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Unterbau Tiefe	630 mm
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Schubladen Nutztiefe	520 mm
Unterbau Breite	1775 mm
Materialstärke	1,5 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	100 kg
Plattenstärke	40 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	90 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenausgleich	20 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schlosshülse 225-010-9 ohne Steckesinsatz	914202
---	--------

