

ejendals

Handschuh-Paar Tegera® 882, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094366 10
GTIN	7392626040229
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 882. Synthetikhandschuh mit vollständiger Nitrilschaumbeschichtung und gutem Griff. Durch die enge Passform und einem gutem Fingerspitzengefühl eignet sich der Handschuh hervorragend für feinmechanische Anwendungen in **feuchter oder öliger Umgebung**.

Kontaktwärme bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Stricktechnologie: 15G

Technische Beschreibung

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuhgröße	10
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12

EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Vollbeschichtung
Anwendungsbereich	Präzision
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz
Stricktechnologie	15G
Kontakthitze bis	100 °C
Verwendung	mehrweg
Produktart	Mehrzweckhandschuhe