

## Einzelprüfstift rostfrei Toleranzklasse 1, Typ: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	483914 6
GTIN	2050002038387
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prüfstift aus rost- und säurebeständigem Material, gehärtet (58-62 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläpft. Ab  $\varnothing$  1,50 auf Mantelfläche maßlich gekennzeichnet; ab  $\varnothing$  3,00 auf Stirnseite maßlich gekennzeichnet. Ab  $\varnothing$  1,00 eine Seite mit Fase.

#### Hinweis:

Bei der Bestellung den **gewünschten  $\varnothing$  zusätzlich angeben**, z.B. Nr. 483914 Gr. 5 **10,08**.

### Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Messstiftlänge	70 mm
Nennmaß	12 - 13,99 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungPrüfstift maximaler $\varnothing$ 20	028260 20
KalibrierungPrüfstift maximaler $\varnothing$ 20	028240 20