



Innenmessschraube MicroGauge, Messbereich: 6,15-10,35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428670 6,15-10,35
GTIN	5051102239565
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

2-Punkt-Bohrungsmesssystem zur hochgenauen Messung von Bohrungen zwischen 0,95– 10,35 mm. Das kompakte Format und geringe Gewicht (Masse eines Kugelschreibers) erleichtert das Messen bei kleinen Präzisionsteilen. Hartverchromte, ballige Messkontakte. Klare LCD-Anzeige mit umschaltbarer Auflösung bis 0,0005 mm. Datenausgang über RS232- oder USB-Proximity. Staubdicht und Strahlwassergeschützt (IP65).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357, Einstellringe mit UKAS-Kalibrierscheinen.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948

Hinweis:

Als Einzelgerät oder im Satz, Tiefenanschlüge auf Anfrage erhältlich. Durch Verwendung eines zusätzlichen Adapters können Diatest-Taster angeschlossen werden.

Technische Beschreibung

Messbereich	6,15 - 10,35 mm
Messbereich Messköpfe	6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm
Anzahl Messköpfe	8
Wiederholbarkeit	0,001 mm
Linearität	Ø 1,0 – 1,55: maximal 2 % des Messwegs; mindestens 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximal 1 % des Messwegs; mindestens 0,001 mm
Anzahl Einstellringe	8
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
IP-Schutzart	IP 65
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube