

**Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll, Typ: 1/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Artikelklasse	63V

**Beschreibung****Ausführung:**

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit innovativer Umrichtersteuerung, direkt am Griff positioniert, Arbeitswinkel 4,5°.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, polierte Ausführung.

**Passend für:**

Handbetätigte Einsätze.

**Hinweis:**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 632345

**Technische Beschreibung**

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
ganze Länge	120 mm
Zähnezahl	80
Arbeitswinkel	4,5 Grad
Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche

