

Einzelprüfstift rostfrei Toleranzklasse 1, Typ: 0



Bestelldaten

Bestellnummer	483914 0
GTIN	2050002038370
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus rost- und säurebeständigem Material, gehärtet (58-62 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläpft. Ab \varnothing 1,50 auf Mantelfläche maßlich gekennzeichnet; ab \varnothing 3,00 auf Stirnseite maßlich gekennzeichnet. Ab \varnothing 1,00 eine Seite mit Fase.

Hinweis:

Bei der Bestellung den **gewünschten \varnothing zusätzlich angeben**, z.B. Nr. 483914 Gr. 5 **10,08**.

Technische Beschreibung

Messstiftlänge	40 mm
Steigung	0,01 mm
Nennmaß	0,3 - 0,49 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungPrüfstift maximaler \varnothing 20	028260 20
KalibrierungPrüfstift maximaler \varnothing 20	028240 20