

 Mahr**Digitale Messuhr Ablesung 0,0001 mm, Messbereich: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434655 25
GTIN	4059192061685
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochgenaue digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Barograph-Anzeige mit Toleranzgrenzen. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

**Absolut-Funktion:** Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

**Faktor einstellbar** mit Anzeige im Display. Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Anzeige 280° drehbar.

**Funktion:**

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2450.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498940.

## Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 42
Kalibrierung	C1
Dicke des Gehäuses	35 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Ablesung umschaltbar	0,00001 Zoll
Messbereich	0 - 25 mm
Ablesung umschaltbar	0,0001 mm
Messkraft	0,65 – 1,15 N
Gehäuse-Ø	58 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,0024 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ziffernhöhe	11 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
	023010 100

DAkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 /  
0,001 maximale Messspanne 100 mm

## Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450