



LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: MINI-PRO



Bestelldaten

Bestellnummer	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet. Neue Generation der Version **MINI-MAG**, starkes Spot- und Hauptlicht, mit Ladeanzeige vorne.

Hochleistungs COB LED-Technologie für extrem helles, **homogenes Flächenlicht in zwei Helligkeitsstufen**.

Stufenlos dimmbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Technische Beschreibung

Leuchtmittel	LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkukapazität	1,2 Ah

Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	20 - 200 lm
Akkuspannung	3,7 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	2 - 20 h
Gesamtlänge	202 mm
IP-Schutzart	IP 54
Gesamtbreite	40 mm
Gewicht	143 g
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	MINIMAG PRO
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkukapazität 1200 mA·h	081431 1200
---------------------------------------	-------------