



Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „longlife“, TiN, Anzahl: 50



Bestelldaten

Bestellnummer	845019 50
GTIN	2050001962485
Artikelklasse	86E

Beschreibung

Ausführung:

Die harte Klinge # **Lutz® longlife**, mit **TiN-beschichteter Schneide** für geringeren Klingenschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 – 8fache Standzeit erreicht.

TiN-beschichtete Schneiden.

50-teiliges Gebinde in einem robusten Spezial-Sicherheitsdispenser.

Passend für:

Universalmesser Nr. 845000 – 845020 und 845025 – 845080.

Klingenlänge: 100 mm

Klingenbreite: 18 mm

Klingenstärke: 0,5 mm

Anzahl Abbrechstufen: 8

Technische Beschreibung

Anzahl Abbrechstufen	8
Anzahl Klingen	50
Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	18 mm
Klingenstärke	0,5 mm
Beschichtung	TiN

Produktart

Klinge

ZubehörAbbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „multisharp“ Anzahl
50

845023 50

Klingen-Set 10-teilig, 18 mm, ohne Sollbruchstellen
„experience“ Anzahl 10

845016 10

Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „multisharp“ Anzahl
10

845021 10

Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „longlife“ Anzahl 10

845015 10

Abbrechklingen-Set 8-teilig, 18 mm Bi-Metall Anzahl 8

845017 8

Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „longlife“ mit
Wellenschliff Anzahl 10

845012 10

Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl
50

845018 50

Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl
10

845010 10