

PLANOLITH**Messbalken, Genauigkeit 00 Leichtbauweise, Länge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	431825 1500
GTIN	2050002005341
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Material, Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Länge 1000 mm mit Handgriffen. Die beiden Hochkanten sind eben und parallel zueinander fein diamantgeläppt. Spezielle **Leichtbauweise** ohne Genauigkeitsverluste.

Verwendung:

Für Geradheits- bzw. Parallelitätskontrolle, für Anreißzwecke.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist. Messbalken bis Länge 4000 mm auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Breite	70 mm
Gewicht	34 kg
Höhe	220 mm
Parallelität	0,003 mm
Norm	Werksnorm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

