



Arbeitsleuchte UV mit Akku, Typ: NOVA-UV



Bestelldaten

Bestellnummer	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

UV CURING. LED-Spezialleuchten für schnelle Härtung bei Verwendung von UV-härtenden Grundierungen, Spachtelmassen und Lackarbeiten sowie Klebstoffen. Akku-Strahler für UV-Härtung von großen Flächen. Härtefläche Ø 25 cm. Inkl. Ladegerät, Li-Ionen Akku (5,4 Ah), eingebaute Powerbank mit USB-Buchse.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 2,5$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 30
Akkukapazität	5,4 Ah
Leuchtdauer	1,5 h
Akkuspannung	3,7 V
Herstellerbezeichnung	NOVA-UV
Anzahl enthaltener Akkus	1

Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamtlänge	163 mm
Wellenlänge der UV-Strahlung	390 - 400 nm
ATEX-Zone	keine
Produktart	Arbeitsleuchte