

ejendals

Handschuh-Paar Tegera® 8805 Infinity, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094561 10
GTIN	7340118319308
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisch geformter Schnittschutzhandschuh mit **18-Gauge-Stricktechnologie** für optimale Passform und gutes Fingerspitzengefühl. Hochwertige Nitrilschaum-wasserbasierte-PU-Beschichtung sorgt für gutes Griffvermögen. Mit verstärkter Daumenbeuge. Für **Kontaktwärme bis 100 °C. Touchscreenfähig**. Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln. Darüber hinaus ist der Handschuh **silikonfrei** und wurde dermatologisch getestet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuhgröße	10
Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe

Inhalt	6
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Stricktechnologie	18G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Nylon, Stahlfaser, Karbon
Beschichtung	Nitrilschaum/wasserbasiertes PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz / grau / gelb
Norm	EN 407
Kontakthitze bis	100 °C
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe